



## ROUE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Corps de roue         | Acier, fer |
| Diamètre              | 85 mm      |
| Largeur du bandage    | 90 mm      |
| Diamètre de l'alésage | 17 mm      |
| Longueur de moyeu     | 90 mm      |
| Type de roulement     | 6303       |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 800 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |

## Product Drawings

