

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Numéro de commande 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	135 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0,657 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	60 mm

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Longueur de la tige	24 mm
Fixation expansible (minimum)	22 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Numéro de commande 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

