

## AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                      |
| Электропроводящий                  | Нет                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                      |
| Общая высота                       | 135 mm                     |
| Общая ширина                       | 60 mm                      |
| Общий вес                          | 0,86 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                   |
| Радиус поворота       | 88 mm                   |
| Поворотное соединение | 176 mm                  |
| Диаметр купола        | 60 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь            |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов  |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо             | Пассивированный голубым   |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы          |
| Диаметр                 | 100 mm                    |
| Ширина Протектор        | 32 mm                     |
| Ширина тела             | 32 mm                     |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A            |

## ФИТИНГ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт                                                    |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                                                                 |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

# AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114

Номер заказа 00006073  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

