

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Rītenis
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	5,85 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Ruota flangiata
Diametrs	230 mm
Protektora platums	82 mm
Ass atveres diametrs	45 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Atveres apļa diametrs	70 mm
Montāžas atveres diametrs	14 mm
Piemērots	jungheinrich_mic

UZSTĀDĪŠANA

Skrūvju montāžas caurumu daudzums	5
-----------------------------------	---

