

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Objednáací číslo 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	540 kg
Nosnost 6 km/h	430 kg
Statická Nosnost	1080 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,64 kg

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309
Objednací číslo 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

