

# MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Mono                               |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 70 kg                              |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 140 kg                             |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 104 mm                             |
| Àmplia general             | 0 mm                               |
| Pes total                  | 0,14 kg                            |

## SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Tancat                  |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling       |
| Color                | alumini blanc (RAL9006) |
| Desplaçament         | 34 mm                   |
| Scio de giro         | 105 mm                  |
| Sterferencia de giro | 210 mm                  |
| Dome Dictel          | 0 mm                    |

## RODA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè            |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing                          | Coixinet lllis         |
| El Banda de rodadura Color          | Grafit negre (RAL9011) |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles |
| Diametralització                    | 80 mm                  |
| Banda de rodadura ample             | 24 mm                  |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                   |
| Longitud del cub                    | 0 mm                   |
| Corporació ample                    | 24 mm                  |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 90 Shore A             |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm                  |

# MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

