

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Mono
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	70 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	104 mm
Àmplia general	0 mm
Pes total	0,14 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamieto giratorio	Espiga, Swiveling
Color	alumini blanc (RAL9006)
Desplaçament	34 mm
Scio de giro	105 mm
Sterferencia de giro	210 mm
Dome Dictel	0 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet lliis
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	24 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	24 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	90 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

