

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	50 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	71 mm
Общая ширина	57 mm
Общий вес	0,32 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	57 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	42 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm

ФИТИНГ

Диаметр отверстия Болт	8 mm
------------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Номер заказа 00062075
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

