

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	10 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	20 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	86 mm
Lățime totală	24 mm
Greutate totală	0,03 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, ușoară
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	23 mm
Raza de pivotare	82 mm
Interferență pivotantă	164 mm
Diametru cupolă	24,5 mm
Diametru filet	0 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastice
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	25 mm
Benză de rulare	15 mm
Lățimea corpului	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	35 mm
Lățimea plăcii	30 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	23 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	28 mm
Diametru orificiu placă	4,2 mm
Lungime Tijă	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

