ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	6 mm
Довжина хаба	22 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,07 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Номер замовлення 00008698

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH