


## LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea low height
Ház típusa	Kerékfésűes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	103 mm
Teljes szélesség	73 mm

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	32 mm
Körbeforgás	102 mm
Körbeforgás	204 mm
Kupola átmérője	41 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

