

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numéro de commande 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	72 mm
Largeur totale	46 mm
Poids	0,124 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	7 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	32 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Numéro de commande 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

