

LUMINA

A523Y0I050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	61 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,09 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	51 mm
Поворотне з'єднання	102 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

LUMINA

A523Y0I050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

