

AGILA LIGHT

1470PA0075P40 TENTE

EAN 4031582331486

Número de encomenda 00900424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila light
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidade de carga estática	120 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	100 mm
Largura geral	44 mm
Peso geral	0,265 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento liso
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	91 Shore A
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

SUPOORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	25 mm
Raio giratório	62,5 mm
Interferência giratória	125 mm
Diâmetro do dome	41 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação quadrada
Comprimento da placa	60 mm
Largura da placa	60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	38 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	48 mm
Diâmetro do furo da placa	6,3 mm

AGILA LIGHT

1470PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331486

Número de encomenda 00900424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

