

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	68 mm
总宽度	46 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	7 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	77 mm
转向干涉	154 mm
圆顶直径	27 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

产品信息

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

