INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ALPHA STAINLESS

## 8478UAD100P62 natural/3004

EAN 4031582313208



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●● |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Alpha stainless |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Da |
| Capacitate de încărcare statică | 300 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 85 mm |
| Greutate totală | 0,54 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| FormăFurcă | Larg |
| Culoare | Oțel Inoxidabil |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățimea corpului | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 100 mm |
| Lățimea plăcii | 85 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UAD100P62 natural/3004


EAN 4031582313208

Numărul de comandă 00035115

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH