

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип корпус Колело

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 9,043 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Колело с фланец
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър Кръгов отвор	112 mm
Диаметър на отворите за монтиране	15 mm
Подходящ за	komatsu

ПРИЛЯГАНЕ

Количество отвори за монтаж на Болт 5

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

