

# NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 9,043 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Колело с фланец
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър Кръгов отвор	112 mm
Диаметър на отворите за монтиране	15 mm
Подходящ за	komatsu

## ПРИЛЯГАНЕ

Количество отвори за монтаж на Болт 5

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

