TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●●
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	2,56 kg
Teljes szélesség	96 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	334 mm
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8477UFX160P63


EAN 4031582313048

Rendelési szám 00035533

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH