



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	720 kg
6 公里/小时的载重	600 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	145 mm
总宽度	98 mm
总重量	2.797 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
颜色	蓝色钝化
	✓
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA

9688TOP100P63 CL67

EAN 4031582316643
订单号 00802842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

