ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LINEA CLINIC

5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	130 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	0.81 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	108 mm
Интерференция при завъртане	216 mm
Диаметър на купол	45.5 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сиво бяло (RAL9002)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	42 mm

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

Номер на поръчката 00061630

Чертежи на продукта





Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH