

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais svars	0,104 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	55 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	44 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	44 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

