

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager, roestvrij
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	58 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,91 kg

Product Drawings

