

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Forma
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Draagvermogen bij 3 km/u	125 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-18 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	120 °C
Totale hoogte	166 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	60 Shore A

VORK

Materiaal	Zinkgietwerk / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Offset	41 mm
Zwenk radius	117 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	92 mm
Breedte plaat	64 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	73 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	43 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	45 mm
Diameter bevestigingsgat	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

