

NOVATECH

RK.ETP082X68-Ø47X12

EAN 4031582369540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 700 kg

Capacitate de încărcare statică 1400 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	82 mm
Benză de rulare	68 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	12 mm

NOVATECH

RK.ETP082X68-Ø47X12

EAN 4031582369540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

