

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
导电	是
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	61 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.09 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	51 mm
转向干涉	102 mm
圆顶直径	45 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

