LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
导电	是
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	61 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.09 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	51 mm
转向干涉	102 mm
圆顶直径	45 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度 （D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH