제품 정보

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●○
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	500 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	155 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	1.22 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	40 mm
회전 반경	123 mm
회전 간섭	246 mm
돔 직경	75 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링 , 밀봉된
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	105 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

주문 번호 00034803

제품 도면

