

NOVATECH

ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ


Wydajność rolek	● ● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	540 kg
Nośność przy 6 km/h	430 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1080 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,59 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D




NOVATECH

ITP 100x50-025

EAN 4031582319864

Numer zamówienia 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.