



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

#### VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

#### PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                                          |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums               |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 400 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 800 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 164 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 3,12 kg                                       |

#### KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 60 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 322 mm                                             |

#### RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread profile          | izliekts                         |
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gultnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

#### UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4687ITP125P63 super convex R25

EAN 4031582444599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

