ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	5,89 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	75 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	75 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Номер замовлення 00828528

Креслення продукту




PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Номер замовлення 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH