

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

| | |
|------------|-------------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 250 mm |
| 트레드 폭 | 60 mm |
| 차축 홀 직경 | 25 mm |
| 허브 길이 | 74 mm |
| 차체 너비 | 60 mm |
| 트레드의 경도(A) | 80 육상 A |

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Puretech |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 295 kg |
| 적재 용량 정적 | 590 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 2.872 kg |

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

