

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Номер замовлення 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Supratech                  |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна вага                      | 0,239 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук |
| Носіння                 | Роликовий підшипник    |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби           | Без різьби             |
| Діаметр                 | 125 mm                 |
| Протектор               | 32 mm                  |
| Діаметр отвору Вісь     | 12 mm                  |
| Довжина хаба            | 34,9 mm                |
| Ширина тіла             | 32 mm                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A        |

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Номер замовлення 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

