

# OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Numărul de comandă 00801740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	3840 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	3200 kg
Capacitate de încărcare statică	7680 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	470 mm
Greutate totală	49,022 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	100 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A

## FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Drept
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Offset	115 mm
Raza de pivotare	315 mm
Interferență pivotantă	630 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	250 mm
Lățimea plăcii	200 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	210 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	160 mm
Diametru orificiu placă	17 mm

# OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Numărul de comandă 00801740

## DESENE TEHNICE

