

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Forma
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч	135 kg
Диапазон температур (минимальный)	-18 °C
Диапазон температур (максимальный)	120 °C
Общая высота	176 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	60 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Цинковое литье под давлением / алюминий
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	57 mm
Радиус поворота	137 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	92 mm
Ширина пластины	64 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	73 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	43 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	45 mm
Диаметр отверстия пластины	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

