

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Número de comanda 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	45 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	420 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	335 kg
Tracidad de carga estàtica	840 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Número de comanda 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

