

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Broj porudžbine 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Stylea

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za namestaj

Nosivost na 3 km/h 50 kg

Statički Nosivost 100 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Sveukupna visina 68 mm

Ukupna širina 43 mm

Ukupna težina 0,092 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
Boja Tocak	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavčine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
ofset	25 mm
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	23 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900
Broj porudžbine 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

