

## ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Numer zamówienia 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta reverse                                       |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe ze sprężynową<br>Blokada kierunkowa |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy                      |
| Nośność przy 4 km/h            | 550 kg                                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 440 kg                                             |
| Nośność statyczne              | 1100 kg                                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                              |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                                             |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                                              |
| Waga całkowita                 | 3,361 kg                                           |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Ruch szary A (RAL7042)         |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                     |

## OBUDOWA

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                     |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                            |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe,<br>Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                           |
| Wysięg                 | 55 mm                                             |
| Promień działania koła | 135 mm                                            |
| Zasięg działania koła  | 270 mm                                            |
| Średnica kopuły        | 96 mm                                             |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Numer zamówienia 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

