INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,63 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UOR125P62

EAN 4031582030457

Número de comanda 00003430

Plànols del producte





© Copyright 2026 TENTE International GmbH