PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

## TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●○○○ |
| Abrasion | ●●●●● |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Duratech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 600 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 480 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 0,4 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 82 mm |
| Hjulbane bredde | 54 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 54 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
| Lejetype | 6204ZV |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH


## TOP 082x54-Ø20 HL60


EAN 4031582322583

Bestillingsnummer 00804208

**Produkttegninger**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH