

LINEA

5947UAC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Linea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 130 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 260 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 143 mm |
| Kopējais platums | 82 mm |
| Kopējais svars | 0,871 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 20 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls | Poliāmīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūtnis | Precizijas lodīšu gūtnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm |
| Grozāms savienojums | 258 mm |
| Kupola diametrs | 52 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avēre zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA

5947UAC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352641

TEHNISKIE RASĒJUMI

