

# DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,57 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

# DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Pasūtījuma numurs 10000776  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

