

# LINEA LIGHT

5925XSC100L51-11 KICK RAL9002 PREMIUM BRASS

EAN 4031582434873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	100 mm
전체 너비	73 mm

## 휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	20 mm

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	32 mm
회전 반경	102 mm
회전 간섭	204 mm
돔 직경	40 mm
스테인리스	✓

## 피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	11 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

# LINEA LIGHT


5925XSC100L51-11 KICK RAL9002 PREMIUM BRASS

EAN 4031582434873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이치  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드