

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	120 mm
Ancho total	98 mm
Peso total	1.4 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	53 mm
Radio de giro	90.5 mm
Interferencia de giro	181 mm
Diámetro del domo	98 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Número de pedido 00062071

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

