

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	960 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	9,8 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	85 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	30 mm
Longitud del cub	90 mm
Corporació ample	85 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	67 Shore A

PURETECH


FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Número de comanda 00801896
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Número de control 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.