



### ROUE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tread hardness        | souple  |
| Diamètre              | 150 mm  |
| Largeur du bandage    | 32 mm   |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm    |
| Longueur de moyeu     | 35.5 mm |

### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Elastech |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 300 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 85 °C    |
| Poids                           | 0.93 kg  |

