

# ALPHA

3478IEP160P63

EAN 4031582374186  
订单号 00006920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
6 公里/小时的载重	250 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.233 kg

## 轮子

轮体材料	铝
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
转向干涉	160 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# ALPHA

3478IEP160P63

EAN 4031582374186  
订单号 00006920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

