

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	128 mm
Peso complessivo	0,817 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Asse	Vite con dado
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	91 mm
Ingombro di piroettamento	182 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

