

## AGILA

2470PIO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582371376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 60 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 120 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 138 mm                                   |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 38 mm                   |
| Promień działania koła | 88 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 176 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe                |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu               |
| Średnica             | 100 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                      |

## MOCOWANIE

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                             | Syntetyczny ekspander, okrągły                                       |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)  | 19 mm                                                                |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 21,5 mm                                                              |
| Wskazówka                                 | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

# AGILA

2470PIO100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582371376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

