

NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS


Korpasa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	90 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI


Produkta nosaukums	Novatech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1680 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	3360 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	7,06 kg



NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.